

# Blok podnožja VIGM-04-D-1-NPT

Broj artikla: 18832

FESTO

za ventilski blok

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	149 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 4	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 5	NPT1/2-14
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev