


Blok podnožja VIGM-04-D-2

Broj artikla: 18833

FESTO

za ventilski blok



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak 4	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/4
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev