

Periferijski kontroler DLP-VSE-2-5/2-C

Broj artikla: 188463

FESTO

za seriju cilindara DLP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s priborom
Primjena u vanjskom području	C1 - atmosferski zaštićena mjesta korištenja
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 28,8 V
Maks. primljena struja	120 mA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % s kondenziranjem
Mehanička zaštita	IP65 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.600 g
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)