

Ventilski blok IIFB-02-1/4-8-BU

Broj artikla: 18859

FESTO

Instalacijski blok tip G1/4, s Feldbus priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	1.300 ... 1.600 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	Feldbus integrirano upravljanje
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	02
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	Fiksna mreža
Tlak upravljanja	1,5 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom