

Vakumska prihvatnica ESG-8X20

Broj artikla: 189186

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------|---|
| Veličina usisne zdjelice | 8x20 mm |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Konstruktivna struktura | Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine sa dugačkim podešivačem visine |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice | Veličina 4 |
| Oblik usisnika | ovalan, plosnat |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Vakuumski priključak | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | NBR |