


# Držač ususne čašice ESH-HA-4-QS

Broj artikla: 189199

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matice.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	0,719 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	30 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M6
Vakuumski priključak	QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik