

# Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HA-6-G

Broj dijela: 189202

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	7.234 cm <sup>3</sup>
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 6
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	M20x2
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik