

# Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HB-1-PK

Broj dijela: 189204

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	0.108 cm <sup>3</sup>
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak sa strane
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 1
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Usisni nastavak	Promjer 3 mm
Vakuumski priključak	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR Čelik
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik