


Držač ususne čašice ESH-HD-1-PK

Broj artikla: 189234

FESTO

s kompenzacijom visine, vakuumski priključak bočno, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matrica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	3 mm
Volumen	0,12 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 1
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	Promjer 3 mm
Vakuumski priključak	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik