

Ventilski blok VIFB-04-D-2-B


Broj artikla: 18924

FESTO

s Feldbus priključkom, veličina 2.

Kod ovog proizvoda mogu, već prema konfiguraciji, odstupati slike, tehnički podatci s liste podataka i odgovarajući pribor.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

~ConflndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	2.300 ... 4.000 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	Feldbus integrirani kontroler
Maks. broj ventilskih mjesta	16
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	04
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Indikacija sklopnog položaja	LED
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni pogonski napon AC	110 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura medija	-10 ... 60 °C