


# Držač ususne čašice ESH-HD-6-G

Broj artikla: 189242

FESTO

s kompenzacijom visine, vakuumski priključak bočno, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matica.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	20 mm
Volumen	13,171 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 6
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	472 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M20x2
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik