


# Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HE-4-G1/8

Broj dijela: 189256

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4 mm
volumen	0.289 cm <sup>3</sup>
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem bez vakuumskog priključka
Uisni nastavak	M6
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	Kovana aluminijska legura NBR POM Čelik
Držač materijala	Kaljeni i kaljeni čelik