


Usisna zdjelica komplet ESS-8-SNA

Broj artikla: 189283

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	20 mm
Nazivni promjer	2 mm
Promjer usisne zdjelice	8 mm
Volumen usisne zdjelice	0,03 cm ³
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 4 bar
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Antistatično
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 2
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Površinski otpor	≤ 0,000 MOhm
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	2,3 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	4 N
Težina proizvoda	0,2 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji promjer 4 mm
Boja	crna/bijela točka
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	BR