

Usisna čašica ESS-15-SS

Broj dijela: 189291

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	35 mm
Nazivna veličina	2 mm
Promjer vakuumske čašice	15 mm
Volumen usisa	0.208 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 3
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...180 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	8.5 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	6.5 N
Težina proizvoda	1.9 g
Vrsta montaže	bez vakuuskog priključka
Vakuumski priključak	M4
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)