

Usisna čašica ESS-40-SNA

Broj dijela: 189308

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	230 mm
Nazivna veličina	3 mm
Promjer vakuumske čašice	40 mm
Volumen usisa	1.566 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Posebna svojstva	anti statički
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Površinski otpor	0 Ohm
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	69.6 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	49 N
Težina proizvoda	16.3 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M6
boja	crno/bijela točka
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5

Svojstvo	Vrijednost
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura, poniklana Niklani mesing Čelik, pocinčani i kromirani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR