

# Usisna zdjelica komplet ESS-50-SNA

Broj artikla: 189313

FESTO

lako izmjenjivo,



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	330 mm
Nazivni promjer	3 mm
Promjer usisne zdjelice	50 mm
Volumen usisne zdjelice	2,387 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Antistatično
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Površinski otpor	≤ 0,000 MΩm
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	105,8 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	81,5 N
Težina proizvoda	22 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M6
Boja	crna/bijela točka
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	Al slitina za gnječenje poniklana Mjed poniklana Čelik pocinčan i kromiran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	BR