

Usisna zdjelica komplet ESS-150-SF

Broj artikla: 189329

FESTO

lako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	480 mm
Nazivni promjer	10 mm
Promjer usisne zdjelice	150 mm
Volumen usisne zdjelice	173,826 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 6
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 200 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	900 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	480 N
Težina proizvoda	719 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M20x2
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR Čelik poniklan Čelik pocinčan i kromiran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM