

Usisna zdjelica komplet ESS-40-EF

Broj artikla: 189349

FESTO

Iako izmjenjivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	80 mm
Nazivni promjer	3 mm
Promjer usisne zdjelice	40 mm
Volumen usisne zdjelice	4,04 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Oblik usisnika	okrugli, ekstra dubok
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 200 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	67,6 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	22 N
Težina proizvoda	16,9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M6
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Al slitina za gnječenje poniklana Mjed poniklana Čelik pocinčan i kromiran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	FPM