

Usisna čašica ESS-20-BS

Broj dijela: 189380

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Usis za izjednačenje visine | 6 mm |
| Min. radijus obratka | 40 mm |
| Nazivna veličina | 3 mm |
| Promjer vakuumske čašice | 20 mm |
| Volumen usisa | 1.6 cm ³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Dodjela držača usisnih čaša | Veličina 4 |
| Oblik usisne čašice | okrugli mijeh, 1,5-struki |
| Radni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -30 °C...180 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 12.9 N |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku | 8 N |
| Težina proizvoda | 6.7 g |
| Vrsta montaže | bez vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | M6 |
| boja | transparentan |
| Tvrdoća po Shoreu | 50 +/- 5 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|--|
| Materijal otvora za uvrtnje | Niklani mesing Čelik, pocinčani i kromirani |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | VMQ (silikon) |