

# Usisna čašica ESS-20-CN

Broj dijela: 189400

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	7 mm
Min. radijus obratka	50 mm
Nazivna veličina	3 mm
Promjer vakuumske čašice	20 mm
Volumen usisa	2.75 cm <sup>3</sup>
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 3,5-struki
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	8.2 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	6.5 N
Težina proizvoda	6.9 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M6
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing Čelik, pocinčani i kromirani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR