


Napojni modul VABF-C8-12-P3A5-QX

Broj artikla: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	< 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	13,8 g
Pneumatski priključak 1	pripremljeno za uložak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan