


Uređaj za adresiranje ASI-PRG-ADR

Broj artikla: 18959

Proizvod u napuštanju

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Broj funkcijskih tipaka	5
Fieldbus sučelje, protokol	AS-Interface SPEC 3.0
Dozvoljena struja tereta	100 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Fieldbus sučelje, broj pinova/žica	5
Fieldbus sučelje, način spajanja	Utičnica
Fieldbus sučelje, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Pokaz	LCD-Display
Elementi za posluživanje	5 ključeva Tipkovnica s folijom
Dimenzije Š x D x V	34 mm x 210 mm x 80 mm
Nazivni pogonski napon DC	28 V
Opskrba naponom	Litijeva baterija
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	610 g
Material housing	PA ojačan