


Ventilski blok VIFB-03-B

Broj artikla: 18980

FESTO

Ventilski blok VIMP-/VIFB-03, s feldbus priključkom.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Exemplary representation

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan 5/2 monostabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	300 ... 1.300 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	Feldbus
Maks. broj ventilskih mjesta	26
Maks. broj tlačnih zona	3
Električni sustav Ul/Izl	da
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Širina	18 mm 26 mm
Mehanička zaštita	IP65
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	03
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Pogonski tlak kod ventilskog bloka s internom opskrbom upravljačkim zrakom	4 ... 8 bar
Tlak upravljanja	4 ... 6 bar
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C