

# Ventilski blok VISB-03-B

Broj artikla: 18990

FESTO

može se programirati.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.



## Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	300 ... 1.300 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	integrirano upravljanje
Maks. broj ventilskih mjesta	26
Maks. broj tlačnih zona	3
Električni sustav UI/lzl	da
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Širina	18 mm 26 mm
Mehanička zaštita	IP65
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	03
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Pogonski tlak kod ventilskog bloka s internom opskrbom upravljačkim zrakom	4 ... 8 bar
Tlak upravljanja	4 ... 6 bar
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C