

# Zakretni pogon DRE-2-F03-Q06-FO-PS

Broj artikla: 189926

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Veličina aktuatora                              | 2                                                            |
| Slika bušenja prirubnice                        | F03                                                          |
| Kut zakretanja                                  | 90 deg                                                       |
| Armaturni priključak odgovara normi             | ISO 5211                                                     |
| Prigušivanje                                    | bez prigušivanja                                             |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                                  |
| Način funkcioniranja                            | jednoradni                                                   |
| Konstruktivna struktura                         | Zupčasta letva / mali zupčanik                               |
| Prepoznavanje pozicije                          | bez                                                          |
| Ventilski priključak odgovara normi             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                         |
| Pogonski tlak                                   | 2 ... 10 bar                                                 |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3                                                            |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 80 °C                                                |
| Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0° | 1,2 l                                                        |
| Težina proizvoda                                | 600 g                                                        |
| Priključak vratila                              | V09                                                          |
| Pneumatski priključak                           | Priključna ploča<br>G1/8                                     |
| Materijal - napomena                            | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo      | Aluminij<br>eloksirano                                       |
| Informacija o materijalu, poklopac              | PA                                                           |
| Informacija o materijalu, brtve                 | NBR                                                          |
| Informacija o materijalu, kućište               | Aluminij<br>eloksirano                                       |