

# Zakretni pogon DRE-2-F04-Q14-FO-C

Broj artikla: 189955

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	2
Slika bušenja prirubnice	F04
Kut zakretanja	90 deg
Armaturni priključak odgovara normi	ISO 5211
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	bez
Smjer zatvaranja	Sila opruge koja otvara
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0°	1,2 l
Težina proizvoda	600 g
Priključak vratila	V11
Pneumatski priključak	Priključna ploča G1/8
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Aluminij eloksirano
Informacija o materijalu, poklopac	PA
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano