

# Zakretni pogon DRE-8-F05-Q06-FS-O-PS

Broj artikla: 190037

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Veličina aktuatora                              | 8                                                            |
| Slika bušenja prirubnice                        | F05                                                          |
| Kut zakretanja                                  | 90 deg                                                       |
| Armaturni priključak odgovara normi             | ISO 5211                                                     |
| Prigušivanje                                    | bez prigušivanja                                             |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                                  |
| Način funkcioniranja                            | jednoradni                                                   |
| Konstruktivna struktura                         | Zupčasta letva / mali zupčanik                               |
| Prepoznavanje pozicije                          | bez                                                          |
| Ventilski priključak odgovara normi             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                         |
| Pogonski tlak                                   | 2 ... 10 bar                                                 |
| ATEX oznaka                                     | II 2 GD c X                                                  |
| ATEX temperatura okoline                        | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                                           |
| Pogonski medij                                  | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen                          |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)             | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)                         |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3                                                            |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 80 °C                                                |
| Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0° | 2,4 l                                                        |
| Težina proizvoda                                | 2.200 g                                                      |
| Priključak vratila                              | V14                                                          |
| Pneumatski priključak                           | Priključna ploča<br>G1/4                                     |
| Materijal - napomena                            | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |