

# Zakretni pogon DRE-26-F07-Q12-FO-O

Broj artikla: 190115

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina aktuatora                              | 26   |
| Slika bušenja prirubnice                        | F07  |
| Kut zakretanja                                  | 90 deg   |
| Područje pomicanja krajnjeg položaja kod 0°     | -4 ... 8 deg   |
| Područje pomicanja krajnjeg položaja kod 90°    | -8 ... 4 deg   |
| Armaturni priključak odgovara normi             | ISO 5211   |
| Prigušivanje                                    | bez prigušivanja   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Način funkcioniranja                            | jednoradni   |
| Konstruktivna struktura                         | Zupčasta letva / mali zupčanik                               |
| Prepoznavanje pozicije                          | bez  |
| Smjer zatvaranja                                | Sila opruge koja otvara                                      |
| Ventilski priključak odgovara normi             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Pogonski tlak                                   | 2 ... 10 bar   |
| ATEX oznaka                                     | II 2 GD c X  |
| ATEX temperatura okoline                        | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Pogonski medij                                  | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen                          |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)             | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)                         |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3  |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 80 °C  |
| Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0° | 9,6 l  |
| Težina proizvoda                                | 6.400 g  |
| Priključak vratila                              | V17  |
| Pneumatski priključak                           | Priključna ploča<br>G1/4                                     |
| Materijal - napomena                            | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |