

Zakretni pogon DRE-77-F10-Q10-FS-O-PS

Broj artikla: 190261

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža
Namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	77
Slika bušenja prirubnice	F10
Kut zakretanja	90 deg
Armaturni priključak odgovara normi	ISO 5211
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	bez
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
ATEX oznaka	II 2 GD c X
ATEX temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Okretni moment kod 6 bara	567 Nm
Povratni moment opruge	203 Nm
Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0°	18 l
Težina proizvoda	19.800 g
Priključak vratila	V22
Pneumatski priključak	Priključna ploča G1/4
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom