

# Zakretni pogon DRE-375-F16-Q10-FS-PS

Broj artikla: 190482

FESTO

jednoradni, zračni priključak prema VDI/VDE 3845, direktna montaža  
Namur-ventila.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina aktuatora                              | 375  |
| Slika bušenja prirubnice                        | F16  |
| Kut zakretanja                                  | 90 deg   |
| Armaturni priključak odgovara normi             | ISO 5211   |
| Prigušivanje                                    | bez prigušivanja   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Način funkcioniranja                            | jednoradni   |
| Konstruktivna struktura                         | Zupčasta letva / mali zupčanik                               |
| Prepoznavanje pozicije                          | bez  |
| Ventilski priključak odgovara normi             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Pogonski tlak                                   | 2 ... 10 bar   |
| ATEX kategorija plina                           | II 2G  |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin             | c T6   |
| ATEX kategorija prašine                         | II 2D  |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina          | c 60°C   |
| Ex temperatura okoline                          | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)            |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)             | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)                         |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3  |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 80 °C  |
| Okretni moment kod 6 bara                       | 2.738 Nm   |
| Povratni moment opruge                          | 1.053 Nm   |
| Potrošnja zraka kod 6 bara po ciklusu 0°-90°-0° | 102 l  |
| Težina proizvoda                                | 96.200 g   |
| Priključak vratila                              | V46  |
| Pneumatski priključak                           | Priključna ploča<br>G1/4                                     |
| Materijal - napomena                            | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |