

Utisni L-konektor QSML-1/8H-U

Broj dijela: 190620

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Nazivna veličina | 1.2 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | L oblik |
| Veličina spremnika | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija | vidi potvrdu |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1.7 g |
| Pneumatski priključak 1 | Utični priključak Ø 1/8 " " |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 1/8 " " |
| Temperatura okoline Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Prsten za otpuštanje u boji | Siva |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta objumice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |