

# Utični priključak QS-1/8-1/4-I-U

Broj artikla: 190690

FESTO

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,7 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	8 Nm
Težina proizvoda	8 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4 "
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući