

Višestruki distributer QSLV6-1/8-5/32-U

Broj dijela: 190801

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	2.3 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Veličina spremnika	1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	8 Nm
Težina proizvoda	40 g
Broj izlaza	6
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 5/32 " "
Temperatura okoline Fahrenheit	14 °F...140 °F
Prsten za otpuštanje u boji	Siva
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik