


Povratni ventil H-QSM-3/16-U

Broj artikla: 190842

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | Nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | QS-3/16 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-5/16 |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Normalni nazivni protok | 189 l/min |
| Pogonski tlak | -1 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | Aluminij |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Min. Diferencijalni tlak, otvaranje | 0,1 bar |
| Min. Diferencijalni tlak, zatvaranja | 0,2 bar |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 10 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |