

Kuglasta slavina QH-QS-1/8-1/8-NPT-U

Broj artikla: 190886
Proizvod u napuštanju


FESTO

s QS - utičnim spojem

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Ovaj tip prikladan je za vakuum.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Nazivni promjer	2,5 mm
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Princip brtvljenja	mekano
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Težina proizvoda	15,3 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno