


Regulator tlaka

LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

Broj artikla: 190924
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	QS-5/32
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Ulazni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	16 g
Material of threaded plug	Mjed