


Povratni ventil HA-1/16-QS-1/4-U

Broj artikla: 190943

FESTO

Protok od vanjskog navoja prema QS-utičnom priključku.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Ovaj tip prikladan je za vakuum.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	NPT1/16-27
Pneumatski priključak 2	QS-1/4
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	Mjed
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Težina proizvoda	25 g