

# Vakuumski usisnik ESV-20-SNA

Broj artikla: 190983

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer usisne zdjelice	20 mm
Volumen usisne zdjelice	0,318 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Antistatično
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Površinski otpor	$\leq 0,000$ M $\Omega$ m
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	16,3 N
Težina proizvoda	1,6 g
Boja	crna/bijela točka
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	BR