


# Vakuumski usisnik ESV-150-SS

Broj artikla: 191013

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus radnog predmeta R	480 mm
Promjer usisne zdjelice	150 mm
Volumen usisne zdjelice	173,826 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-30 ... 180 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	900 N
Težina proizvoda	361 g
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	VMQ (silikon)