

Vazдушna čašica bez konektora ESV-50-BS

Broj dijela: 191065

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	11 mm
Min. radijus obratka	150 mm
Promjer vakuumske čašice	50 mm
Volumen usisa	14.23 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...180 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	72.6 N
Težina proizvoda	13.9 g
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)