

Okrugli cilindar ESEU-32-10-P-A-MA

Broj artikla: 191166

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka aksijalno prema osi cilindra.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|--|
| Hod | 10 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cijev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | priključak komprimiranog zraka aksijalno |
| Pogonski tlak | 2 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | jednoradni tlačno |
| Pogonski medij | osušeni zrak, zauljen ili nezauljen |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | 0 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 413 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 79,1 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 15,5 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 216,5 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |