


# Sučelje CAMC-F-PN

Broj dijela: 1911916

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20 u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta montaže	Utični modul za CMMP-AS...-M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Položaj montaže	po želji
protokol	PROFINET
Komunikacijski profil	FHPP
Brzina prijenosa	10/100 Mbit/s (puna/pola)
Topologije	zvijezda prsten Linija
Redundantnost medija	MRP
Dodjela IP adrese	FCT DCP
Sučelje sabirnice polja	2x utičnica RJ45
Minimalno vrijeme ciklusa	1 ms
LED indikatori	Bus greška Ethernet komunikacijska aktivnost Nadzor Ethernet linije Pogreška sustava
Podrška za konfiguraciju	GSDML
Parametarizacija	FCT

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Klasa sukladnosti B DCP IRT kompatibilan LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP