

Amortizer YSRW-5-8

Broj dijela: 191192

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	5
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	2 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	8 mm
Maksimalna sila udarca	200 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	1.3 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	10000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.01 J
Obnavljanje snage	0.9 N
	7.5 N 2 kg
Težina proizvoda	8 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik