


Amortizer YSRW-12-20

Broj dijela: 191196

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Hod	20 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Maksimalna sila udarca	1000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	12 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	41000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.05 J
Obnavljanje snage	5 N
	35 N 30 kg
Težina proizvoda	78 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik