

# Tandem cilindar DNCT-1 5/8"- -PPV-A-S6

Broj artikla: 191218


FESTO

prema ISO 15552, s profilnom cilindarskom cijevi, za prepoznavanje pozicije, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja, s toplootpornom izvedbom.

Detekcija pozicije moguća je samo u cilindarskoj cijevi sa strane klipnjače.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	2 ... 500 mm
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Način funkcioniranja	dvoradno
Operating pressure MPa	0,06 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Duljina prigušivanja	20 mm
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	FPM
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik