

Tandem cilindar DNCT-2 1/2"" - -PPV-A-S6

Broj dijela: 191220

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 3 mm...500 mm |
| Na temelju norme | ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušenje | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo |
| Način rada | dvoradni |
| Radni tlak | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Duljina prigušenja | 22 mm |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 3300 g |
| Pneumatski priključak | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Lijevani aluminij |
| Materijalne brtve | FPM |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |