


Tandem cilindar DNCT-3^{***} - -PPV-A

Broj dijela: 191228

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	3 mm...500 mm
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Način rada	dvoradni
Radni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Duljina prigušenja	32 mm
Pneumatski priključak	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik