



Magnetni ventil

MN2H-5/3G-D-02-S-ZSR

Broj artikla: 191328

FESTO

s centralnim utikačem, okruglim.
Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoren
Način aktiviranja	električno
Širina	18 mm
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	6 mm
Mjera rastera	19 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	VDMA 24563
Ručno pomoćno aktiviranje	s priborom se fiksira
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	reverzibilno
Tlak upravljanja	3 ... 10 bar
Vrijeme sklapanja isklj	22 ms
Vrijeme uklapanja uklj	17 ms
Parametri svitka	24V DC: 1,5W
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Medij upravljanja	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	220 g
Električni priključak	Centralni utikač prema DIN 43650 četverokutni oblik Dizajn C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev