


# Jedinica za vođenje FEN-12/16- -GF

Broj artikla: 19168

FESTO

s kliznim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12/16
Hod	1 ... 200 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila posmaka	15 N
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	12 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	490 g
Prirast težine po 10 mm hoda	12 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	40 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,9 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	visokolegirani čelik
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy