


# Utikač SEA-5GS-11-DUO

Broj artikla: 192010

FESTO

za ventilske blokove.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	24 g
Električni priključak	5-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg11
Dozvoljeni promjer vodiča	2 x 2,5 - 2,9 mm ili 2 x 5 mm
Presjek priključka	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Štupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Mjed Bijela bronca obložena